



# **MESA AGITADORA OSCILANTE**

## **TE-143**

Utilizada para mezclar líquidos fácilmente inmiscibles y que no requieren un tiempo de agitación prolongado para su homogeneización

## Características Técnicas

### TE-143

- Rotación: 30 a 120 OPM;
- Control de rotación: Analógico;
- Motor: Corriente continua 100W;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=385 x Profundidad=345 x Alto=195 mm (sin plataforma) ;
- Peso: 16 kg ;
- Potencia: 150 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 02 Fusibles extras;
- Modelo opcional: TE-143-127V de 127 Volts;

### Beneficios y Ventajas

- Bandeja leve en aluminio con goma para sujetar los frascos
- Versatilidad: se pueden utilizar varios tipos (opcional)
- Compacta y fácil de manejar
- Enchufe IEC estándar internacional
- Pies en forma de ventosa de alto agarre para una mayor estabilidad
- Asas para facilitar el transporte
- Controle analógico de rotación (OPM) de fácil programación
- Control rígido de calidad con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente lo que vuelve al equipo de línea especial.