





## PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO TECSOLO-075

Utilizado para análisis en la preparación del suelo, para fines de fertilidad.





## **Caracteristicas Tecnicas**

## **TECSOLO-075**

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=1050 mm;
- Otros modelos: Con otros volúmenes de pipetas.;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Volumen de las pipetas: 75 ml;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

Beneficios y Ventajas

