



# ***PIPETADOR SEMI AUTOMÁTICO***

## ***TECSOLO-075***

Utilizado para análisis en la preparación del suelo para fines de fertilidad.

## Características Técnicas

### TECSOLO-075

- Pipetas capilares: 11 pipetas en borosilicato;
- Estructura: Totalmente en acero inoxidable;
- Dimensiones: Ancho=918 x Profundidad=320 x Alto=1050 mm;
- Otros modelos: Con otros volúmenes de pipetas. ;
- Acompaña: 45 abrazaderas;
- Volumen de las pipetas: 75 ml;
- Nota: Es indispensable utilizar una bomba de vacío;

### Beneficios y Ventajas