



LAVADORA DE GLUTEN

EKY-GLUTEN WASHER GW 3200

A lavadora de glúten é utilizada em laboratórios de controle de qualidade de farinhas para extrair o glúten úmido da amostra de farinha de trigo. Esse processo é essencial para análises do teor de glúten úmido, teor de glúten seco e o índice de glúten (GI).

Características Técnicas

EKY-GLUTEN WASHER GW 3200

- Descrição: Segregação de grãos e farinha em termos de qualidade e em termos de quantidade de glúten úmido, com câmara dupla.;
- Padrões oficiais em conformidade: AACC N°:38-52, ICC N°: 155&158, 137/1.;
- Métodos de teste: Dois métodos de teste diferentes em um único sistema com tempo de mistura e lavagem ajustáveis.;
- Certificação: CE.;
- Potência: 110 V (60 Hz) ou 220 V (50 Hz).;
- Consumo de energia: 185 W.;
- Dimensões (L x C x A): 36 x 44 x 34 cm.;
- Peso líquido: 17 kg.;
- Design: Tela sensível ao toque de 7" com possibilidade de configuração de 3 temas.;

Benefícios e Vantagens

- Design exclusivo com tela sensível ao toque de 7" com possibilidade de configuração de 3 temas
- Análise rápida, um teste completo leva menos de 7 minutos
- Possibilidade de ajustar o tempo de mistura de 5 a 75 segundos e o tempo de lavagem de 60 a 900 segundos
- Caixa de aço inoxidável para evitar a corrosão
- Certificação CE
- Orifícios especialmente projetados no painel inferior, permitindo a descarga da água em caso de deterioração dos tubos da bomba de água
- Facilidade de substituição do tubo da bomba