



# ***BALANÇA SEMIANALITICA***

## ***SHI-BL-320H***

Utilizado em pesagem de materiais em geral

## Características Técnicas

### SHI-BL-320H

- Calibração: Externa ;
- Capacidade: 320g ;
- Resolução no display: 0,001g ;
- Repetibilidade: (Desvio padrão) menor igual 0,001g ;
- Linearidade: 0,003g ;
- Tempo de resposta: Aproximadamente: 1 a 1,2 segundos ;
- Temperatura de trabalho: 5-40 °c ;
- Tamanho do prato: 100 x 100 mm ;
- Dimensões: (L)170 x (P)240 x (A)75 (mm) ;
- Peso: 2,2 kg ;
- Alimentação: Adaptador de corrente alternada - 90 - 264 v, 50/60 Hz ;
- Display: LCD ;
- Opcionais: Impressora EP-100 e EP-110 e interface para conexão com PC IFB-102A (RS232) ;

### Benefícios e Vantagens

- Balanças de resolução a um custo acessível
- Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador
- Alta estabilidade: o modo 'High Stability' permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis
- A função contagem de peças é oferecida como item de série
- Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente
- A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla
- Utiliza prato quadrado para facilitar a operação
- Corpo Compacto: utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil.